

**Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232272 18
GTIN	4062406105884
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**rowki proste.****wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 69,8 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

śruby mocujące: 232990 TX9

**Opis techniczny**

zakres $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
Długość użyteczna $L_1$	69,8 mm
śruby mocujące	232990 TX9
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3×D
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi