

**Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 12xD, Typ: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232275 18
GTIN	4062406106065
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 18 - 24 mm

Długość użyteczna L_1 : 288 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

śruby mocujące: 232990 TX9

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX9
zakres $\varnothing D$	18 - 24 mm
Długość użyteczna L_1	288 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12xD
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

