

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 3xD, Typ: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232272 36
GTIN	4062406105907
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste.**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Długość użyteczna L_1 : 120,6 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

zakres $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Długość użyteczna L_1	120,6 mm
śruby mocujące	232990 TX20
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3xD
chwył	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi