

**Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 5×D, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232273 12
GTIN	4062406105921
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L₁: 60,3 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX7

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	60,3 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
śruby mocujące	232990 TX7
zakres Ø D	12 - 12,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	5×D
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

