

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłódeniem wewnętrznym, 8xD, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232274 12
GTIN	4062406105983
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłódenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 111,1 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX7

Opis techniczny

zakres $\varnothing D$	12 - 12,5 mm
Długość użyteczna L_1	111,1 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
śruby mocujące	232990 TX7
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8xD
chwyt	stożek Morse'a
chłódenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi