


Garant

Blat roboczy z okładziną z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym (eluplan), Głębokość 750 mm, dł. blatu: 1500mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	926241 1500
GTIN	4062406106522
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).

Blat do **montażowych, kontrolnych i laboratoryjnych** stanowisk pracy. Powierzchnia wykonana z trwale antystatycznej, bardzo odpornej na ścieranie, średnio twardej okładziny o grubości 2 mm. Warstwa środkowa z rdzeniem drewnianym ST i układ krzyżowy zapobiegają pączeniu się blatu. Powierzchnie czołowe posiadają obrzeże z jasnoszarego tworzywa ABS o grubości 3 mm. Płyty z eluplanu są w dużym stopniu odporne na działanie olejów, smarów, słabych kwasów i ługów (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni).

wskazówka:

Okładzina z tworzywa sztucznego Eluplan **nie jest odporna na światło**, zmiana barwy w wyniku działania słońca lub światła nie jest powodem do reklamacji.

Opis techniczny

Grubość	50 mm
powierzchnia blatu	Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
okładzina blatu	Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)

materiał blatu	Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eluplan
obrzeże z tworzywa ABS	3 mm
Kolor powierzchni płyty roboczej	ciemno szary
grubość okładziny	2 mm
długość	1500 mm
masa	28 kg
Atrybut nazwy produktu	Głębokość 750 mm
głębokość	750 mm
Rodzaj produktu	Blat stołu warsztatowego