

Garant GRIDLINE

**Szafa na ciecze kanistrami z tworzywa sztucznego, wys. w mm/liczba kanistrów olejowych: 1500/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	980022 1500/8
GTIN	4062406107031
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Solidna konstrukcja z blachy stalowej, ze wzmocnionymi drzwiami skrzydłowymi, zamykanymi uchwytem przesuwным z **zamkiem patentowym**. Korpus szafki posiada **blokadę wysuwu**. Dzięki **blokadzie wysuwu** można zawsze otworzyć tylko jedną półkę wysuwaną na raz. W ten sposób szafę zabezpiecza się przed przewróceniem. Uchwyt do podłóg wysuwanych i szuflad co 25 mm

Szafa na ciecze z kanistrami na olej z **tworzywa sztucznego** (nr 980060).

**Umieszczenie:**

liczba wysuwanych półek: 2

Liczba wanień wychwytyjących na olej: 1

Liczba kanistrów oleju (25 l): 8

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

**wskazówka:**

Szafki można używać również bez kanistrów na oleje. Wyposażenie według potrzeb: Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego zob. nr 980052.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1500 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm  
wysokość użytkowa: 1350 mm  
masa: 123 kg

## Opis techniczny

masa	123 kg
szerokość	750 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa	1350 mm
wysokość	1500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafki olejowe