

Garant GRIDLINE

Szafa na ciecze pusta, wys. w mm/liczba kanistrów olejowych: 1500**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	980032 1500
GTIN	4062406107055
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Solidna konstrukcja z blachy stalowej, ze wzmocnionymi drzwiami skrzydłowymi, zamykanymi uchwytem przesunym z **zamkiem patentowym**. Korpus szafki posiada **blokadę wysuwu**. Dzięki **blokadzie wysuwu** można zawsze otworzyć tylko jedną półkę wysuwaną na raz. W ten sposób szafę zabezpiecza się przed przewróceniem. Uchwyt do podłóg wysuwanych i szuflad co 25 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Szafki można używać również bez kanistrów na oleje. Wyposażenie według potrzeb: Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego zob. nr 980052.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1500 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 1350 mm

masa: 77 kg

Opis techniczny

wysokość	1500 mm
masa	77 kg
wysokość użytkowa	1350 mm
głębokość	700 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
szerokość	750 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafki olejowe