



Wpusty przesuwne ulepszone cieplnie, szerokość rowka prowadzącego S: 18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313805 18
GTIN	2050001929891
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowane i ulepszone.

Pasuje do :

wyrobów firmy Röhm KFD-HE.

w dostawie::

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.

maks. moment obrotowy dokręcania: 130 Nm

gwint G: M14

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka prowadzącego S: 18 mm

wysokość H: 33,5 mm

wysokość h: 13,5 mm

Opis techniczny

Wyrobów firmy Röhm KFD-HE	315
---------------------------	-----

wysokość H	33,5 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	130 Nm
rozstaw otworów b	30 mm
gwint G	M14
wysokość h	13,5 mm
szerokość rowka prowadzącego S	18 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie do uchwytów tokarskich