



Wpusty przesuwne ulepszone cieplnie, szerokość rowka prowadzącego S: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313805 16
GTIN	2050001929884
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowane i ulepszone.

Pasuje do :

wyrobów firmy Röhm KFD-HE.

w dostawie::

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.

maks. moment obrotowy dokręcania: 70 Nm

gwint G: M12

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka prowadzącego S: 16 mm

wysokość H: 21,5 mm

wysokość h: 8,5 mm

Opis techniczny

maks. moment obrotowy dokręcania	70 Nm
----------------------------------	-------

Wyrobów firmy Röhms KFD-HE	254
rozstaw otworów b	30 mm
wysokość H	21,5 mm
gwint G	M12
wysokość h	8,5 mm
szerokość rowka prowadzącego S	16 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie do uchwytów tokarskich