



## Wpusty przesuwne ulepszone cieplnie, szerokość rowka prowadzącego S: 12 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313805 12
GTIN	2050001929860
Klasa artykułu	33T

### Opis

**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowane i ulepszone.

**Pasuje do :**

wyrobów firmy Röhm KFD-HE.

**w dostawie::**

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

**wskazówka:**

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.

maks. moment obrotowy dokręcania: 50 Nm

gwint G: M10

rozstaw otworów b: 20 mm

szerokość rowka prowadzącego S: 12 mm

wysokość H: 18,5 mm

wysokość h: 7,5 mm

### Opis techniczny

wysokość H	18,5 mm
------------	---------

rozstaw otworów b	20 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
Wyrobów firmy Röhms KFD-HE	170
gwint G	M10
wysokość h	7,5 mm
szerokość rowka prowadzącego S	12 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie do uchwytów tokarskich