



## Znaczniki igłowe FlyMarker® mini 120/45 zasilanie z akumulatora, pojemność akumulatora: 2X8 Ah



### Dane zamówienia

Numer katalogowy

085761 2X8

GTIN

Klasa artykułu

04F

### Opis

#### Wykonanie:

Do trwałego oznaczania / znakowania / opisywania części pojedynczych i produkowanych seryjnie, wykonanych z różnych materiałów (stal węglowa, stal stopowa, aluminium, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne, stal narzędziowa, stale hartowane do 62 HRC itp.).

- **Iglica znacznika z napędem elektromagnetycznym o dużej mocy.**
- **Łatwa, intuicyjna obsługa programu zabezpieczonego hasłem.**
- **Złącza: USB-A, USB-B i Ethernet.**
- **Czcionka: matryca punktowa 5×7 lub 9×13, wysokość czcionki 1,0–10,0 mm i większa.**
- **Czcionka w wysokości większej niż 10,0 mm dostępna na zamówienie.**
- **Wysokogatunkowe, podwójne przewodnice liniowe zapewniają precyzyjne znakowanie.**
- **Możliwość znakowania części okrągłych promieniowo i osiowo oraz po łuku.**
- **Zawiera pakiet HPGL (do znakowania indywidualnych logo i znaków jakości, w tym oznaczenia CE)**
- **Zawiera pakiet komfortowy (np. do rozpoznawania warstw, wstępnego pozycjonowania, znakowania wielokrotnego itp.)**
- **Pamięć wewnętrzna na kilkadziesiąt plików znakowania, czcionek i logo.**
- **Dostępne w 15 językach.**
- **Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości.**
- **Podgląd procesu znakowania umożliwia uzyskanie niezawodnych oznaczeń.**

- **Obudowa odporna na pęknięcie.**

**FlyMarker® mini 120/45 18 V.** Bardzo poręczny, przenośny **akumulatorowy znacznik ręczny** z klawiaturą i kolorowym wyświetlaczem LC o wysokiej rozdzielczości. Pole znakowania: 120 × 45 mm.

- **stabilny układ prowadzenia**
- **bardzo silny magnes udarowy (opcja).**

**w dostawie::**

Przyrząd do wykonywania obrzeża, iglica znakująca 90° z węglików spiekanych. Kątownik nastawny z przyczepną powierzchnią podstawy, sprawdzian ustawczy i walizka, **2 akumulatory litowo-jonowe 18 V**, ładowarka.

maksymalna wysokość pola znakowania: 45 mm

pojemność akumulatora: 8 Ah

napięcie znamionowe: 18 V

masa z akumulatorkiem: 3,7 kg

## Opis techniczny

pojemność akumulatora	8 Ah
oznaczenie producenta	FlyMarker® mini 120/45
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
masa z akumulatorkiem	3,7 kg
napięcie znamionowe	18 V
maksymalna szerokość pola znakowania	120 mm
maksymalna wysokość pola znakowania	45 mm

## Akcesoria

Akumulator wymienny Typ 8AH	085765 8AH
-----------------------------	------------