



## Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 25-50mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	420450 25-50
GTIN	7630041104097
Klasa artykułu	45A

### Opis

#### Wykonanie:

**Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.**  
Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.  
Dźwignia ustalająca.  
Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.  
Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

#### w dostawie::

Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego.

### Opis techniczny

Ø wrzeciona	6,5 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
odczyt	0,01 mm
Ø bębena pomiarowego	18,5 mm
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
Kalibracja	B1
granica błędu	2 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik

Rodzaj produktu

Mikrometr

**Usługi**Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca  
nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm

022010 100

KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego  
maks. zakres pomiarowy 100 mm

022000 100

**Akcesoria**Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25  
mm

421100 25