

**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 75-100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Klasa artykułu	45A

Opis**Wykonanie:****Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.

Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.

Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębna pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębna pomiarowego: 18,5 mm

Opis techniczny

Ø wrzeciona	6,5 mm
Ø bębna pomiarowego	18,5 mm
podziałka bębna pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	75 - 100 mm
odczyt	0,01 mm

Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm	421100 75
---	-----------