



Pneumatyczno-hydrauliczny przyrząd do nitonakrętek FireFox®, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770515 1
GTIN	4007081920841
Klasa artykułu	74A

Opis

Wykonanie:

Ciśnienie robocze 5-7 barów. Automatyczny proces nakręcania, gdy nitonakrętka zostanie przyłożona z lekkim naciskiem do gwintowanego trzpienia. Szczególnie wydajna praca dzięki szybkiemu nakręcaniu i błyskawicznemu nitowaniu.

w dostawie::

Dwa klucze montażowe o rozwarości 24/27 mm, 1 wkrętak z końcówką 6-kątną o rozwarości 4 mm, 1 buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml, 1 pojemnik do uzupełniania oleju. Nasadka z trzpieniem gwintowanym M3, M4, M5, M6.

wskazówka:

Końcówki zamienne są dostępne pod nr 770516. Do nitonakrętek od M3 do M6 ze wszystkich materiałów z wyjątkiem stali stopowej M6.

Opis techniczny

skok	7,5 mm
masa	1,96 kg

Karta danych

zużycie powietrza na operację osadzania (w zależności od gwintu)	max. 2 l
przyłącze do węża	6 mm
do nitonakrętek stalowych / aluminiowych	M3 – M6
siła osadzania regulowana, maks. przy 5 bar	12000 N
do nitonakrętek z wszystkich materiałów	M3 – M6
przyłącze do węża	1/4 cal
Rodzaj produktu	Przyrządy do nitów zrywanych