

**Poziomnice z metalu lekkiego, długość: 1800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467020 1800
GTIN	4045197720535
Klasa artykułu	41H

Opis**Wykonanie:**

Grubościany, eloksalowany profil aluminiowy o bardzo dużej sztywności. Powierzchnia pomiarowa płaska i przyzmatyczna umożliwia perfekcyjne ustawienie na płaszczyznach, rurach i krawędziach. Libelka pozioma bez krawędzi, z lupą, eliminuje zniekształcenia widoku pęcherzyka libelki. z dwiema libelkami pionowymi.

Norma:

Profil aluminiowy o grubych ściankach, eloksydowany o dużej odporności na zginanie. Płaska i przyzmatyczna powierzchnia pomiarowa do perfekcyjnego ustawienia powierzchni, rur i krawędzi. Bezkrędkowa poziomica z efektem lupy umożliwia wolny od zniekształceń widok pęcherzyka. **Dokładność przy zmianie kierunku pomiaru: 0,75 mm/m.**

granica błędu w pozycji normalnej: 0,5 mm/m

granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym: 0,75 mm/m

Opis techniczny

długość	1800 mm
granica błędu w pozycji normalnej	0,5 mm/m
granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym	0,75 mm/m