

HOLEX®
Oprawki Weldon do głowic frezarskich z gwintem i chłodzeniem wewnętrznym, Ø d = 20 mm, gwint M × długość L1: M10X25

Dane zamówienia

Numer katalogowy	301347 M10X25
GTIN	4062406107345
Klasa artykułu	32A

Opis
Wykonanie:
tolerancja chwytu h6.
Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach zaciskowych (Weldon).

chłodzenie wewnętrzne: tak

 Ø otworu D₁: 10,5 mm

 Ø D₂: 18 mm

Długość całkowita L: 80 mm

 Długość użyteczna L₁: 25 mm

 L₂: 20,2 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	18 mm
Długość użyteczna L ₁	25 mm
L ₂	20,2 mm
Ø otworu D ₁	10,5 mm
Długość całkowita L	80 mm
uchwyt	Ø d = 20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

