

PLANOLITH**Płyty granitowe, klasa dokładności 1, długość × szerokość: 1200X800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	430200 1200X800
GTIN	2050001949738
Klasa artykułu	46H

Opis**Wykonanie:**

Starannie wybrany gatunek granitu:

- **całkowicie bezbłędna, jednorodna struktura**
- **odporność na uginanie i skręcanie**
- **całkowicie odporne na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna**
- **mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym), obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji**
- **krawędzie i boki dokładnie szlifowane**
- **w celu zapewnienia statycznie trwałego pozycjonowania od spodu umieszczone zostały punkty podparcia w kształcie stalowych wkładek kulistych**
- **twardsze od hartowanej stali (6-7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.**

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.

DIN 876/1 - docierane proszkiem diament.,
do zastosowań warsztatowych i produkcyjnych.

w dostawie::

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe. Z wkładkami kulistymi.

wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), dokładność 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.

norma: DIN 876

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

płaskość: 0,022 mm

Grubość: 160 mm

Liczba wkładek z kulkami stalowymi: 5
masa: 460 kg

Opis techniczny

Grubość	160 mm
masa	460 kg
płaskość	0,022 mm
Liczba wkładek z kulkami stalowymi	5
norma	DIN 876
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Akcesoria

Środek do czyszczenia i konserwacji granitu zawartość 0,5 l	431841 0,5
Teowe rowki prowadzące i mocujące, wraz z montażem do płyt o długości 1200 mm	431700 1200
Środek do pielęgnacji granitu zawartość 0,5 kg	431840 0,5
Stojaki szafkowe do wielkość płytki długość x szerokość 1200X800 mm	431050 1200X800
Koniki, klasa 1, wersja masywna, para wysokość ostrzy 150 mm	431710 150
Koziołki pomiarowe, para	431705
Stojaki do wielkość płytki długość x szerokość 1200X800 mm	431000 1200X800
Koniki, klasa 1, wersja masywna, para wysokość ostrzy 200 mm	431710 200