


Garant**XDLW 09T308 TN, KU7710, Typ: GGG**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212964 GGG
GTIN	4045197720573
Klasa artykułu	21H

Opis

wskazówka:Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Śrubę mocującą nr 219933 dokręcać maksymalnym momentem obrotowym 2,2 Nm!

posuw f_z na ząb: 0,43 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 09T308 TN

typ: GGG

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 1,99 mm

Opis techniczny

typ	GGG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 09T308 TN
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	KU7710

Materiał ostrza	ceramiczne
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,8 mm
posuw f_z na ząb	0,43 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	600 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		