

HOLEX

Oprawki walcowe do głowic frezarskich z gwintem, $\varnothing d = 32$ mm, gwint M \times długość L2: M12X54



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301357 M12X54
GTIN	4062406107482
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach termoskurczowych.

Opis techniczny

$\varnothing D_2$	21 mm
L_2	23 mm
Długość użyteczna L_1	54 mm
\varnothing otworu D_1	12,5 mm
Długość całkowita L	160 mm
adapter	$\varnothing d = 32$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem