

HOLEX

Oprawki walcowe do głowic frezarskich z gwintem, $\varnothing d = 20$ mm, gwint M \times długość L2: M10X67



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301353 M10X67
GTIN	4062406107420
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:**tolerancja chwytu h6.****Zastosowanie:**

Do mocowania w uchwytach termoskurczowych.

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	68,7 mm
\varnothing otworu D ₁	10,5 mm
\varnothing D ₂	18 mm
L ₂	67 mm
Długość całkowita L	160 mm
adapter	$\varnothing d = 20$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem