

Garant GRIDLINE

Segmenty nóg, wysokość: 800mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927000 800 |
| GTIN | 4062406107291 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia.

Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|--------|
| głębokość | 700 mm |
| wysokość | 800 mm |
| pasuje do blatów o głębokości | 750 mm |

| | |
|-------------------------|---|
| szerokość | 50 mm |
| masa | 6,9 kg |
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych |
| Grubość materiału | 1,5 mm |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Segmenty nóg |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Ślizgi podłogowe, zestaw 2-elem. Typ 2 | 927092 2 |
| Kompensacja wysokości stołów warsztatowych GridLine Typ M12 | 927090 M12 |