

HOLEX

Oprawki walcowe do głowic frezarskich z gwintem, $\varnothing d = 32$ mm, gwint M \times długość L2: M16X66



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301357 M16X66
GTIN	4062406107505
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:**tolerancja chwytu h6.****Zastosowanie:**

Do mocowania w uchwytach termoskurczowych.

Opis techniczny

$\varnothing D_2$	29 mm
L_2	66 mm
Długość użyteczna L_1	68,7 mm
\varnothing otworu D_1	17 mm
Długość całkowita L	160 mm
adapter	$\varnothing d = 32$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem