

**HOLEX**

**Oprawki walcowe do głowic frezarskich z gwintem,  $\varnothing d = 32$  mm, gwint M  $\times$  długość L2: M12X134**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	301357 M12X134
GTIN	4062406107499
Klasa artykułu	32A

## Opis

### Wykonanie:

**tolerancja chwytu h6.**

### Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach termoskurczowych.

## Opis techniczny

L <sub>2</sub>	59,5 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	134 mm
$\varnothing$ otworu D <sub>1</sub>	12,5 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	21 mm
Długość całkowita L	300 mm
adapter	$\varnothing d = 32$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem