

**Garant****Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 12/1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	9,5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	16 mm
śruba	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Szerokość skrawania W	1,5 mm
$t_{\max}$ . obróbka wewnętrzna	4,5 mm
długość całkowita L	140 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	30 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	12 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

**Aksesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

śruba zaciskowa Typ 12

279815 12

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymienialnych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500