


Garant**Uchwyty zaciskowe VARIO-LINE, lewe, wysokość chwytu h: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273795 16
GTIN	4045197721310
Klasa artykułu	21W

Opis**Pasuje do :**

oprawek płytek skrawających nr 27 3799.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka: $L_{\text{całk.}} = L_1 + L_3$ (uchwyt płytki).Szerokość funkcjonalna L_4 : 21 mm L_1 : 100 mm L_2 : 24,5 mm

śruba: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Opis techniczny

L_2	24,5 mm
Wysokość chwytu h	16 mm
L_1	100 mm
śruba	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Szerokość funkcjonalna L_4	21 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Rodzaj produktu	Główce skrawające

Aksesoria

śruba zaciskowa	279910
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9