

**Garant****Uchwyty zaciskowe VARIO-LINE, prawe, wysokość chwytu h: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273794 16
GTIN	4045197721082
Klasa artykułu	21W

**Opis****Pasuje do :**

oprawek płytek skrawających nr 27 3798.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami montażowymi.

**wskazówka:** $L_{\text{całk.}} = L_1 + L_3$  (uchwyt płytki).Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 21 mm $L_1$ : 100 mm $L_2$ : 24,5 mm

śruba: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna $L_4$	21 mm
$L_2$	24,5 mm
Wysokość chwytu h	16 mm
śruba	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_1$	100 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Aksesoria

śruba zaciskowa	279910
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9