



Oprawki termokurczliwe 4°30', z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 120, Ø mocowania D1: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308329 6
GTIN	4045197721150
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- skos zewnętrzny 4°30'
 - z otworem Balluffchip
 - powierzchnie mocujące HSK obrobione.
- zkanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

- w szczególnie trudno dostępnych miejscach
- do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 wielk. 12/3 i 12/4, przyrząd zaciskowy do oprawek termokurczliwych nr 354210-354450.

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HSC

Otwór kanałika chłodzącego: niezamykane

Ø zewn. D: 30 mm

Ø D₂: 15 mm

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	6 mm
Ø D ₂	15 mm
Ø zewn. D	30 mm
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane
uchwyt	HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Przyrząd termoskurczowy typ SU1	354210 SU1
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354236 6-9
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354235 6-9
Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Szafka dolna	354290
Zespoły chłodzenia typ CU1	354215 CU1