

Garant GRIDLINE

**Segmenty nóg z kołami skrętnymi, wysokość: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927006 800
GTIN	4062406107703
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

**w dostawie::**

Segmenty nóg nr 927000, zestaw kół skrętnych z hamulcem nr 927202 wielk. 2.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia.

Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 50 mm

głębokość: 700 mm

pasuje do blatów o głębokości: 750 mm

**Opis techniczny**

wysokość	800 mm
szerokość	50 mm
głębokość	700 mm
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Przejezdne segmenty nóg do stołów warsztatowych