

 GRIDLINE**Segmenty nóg z ręczną regulacją wysokości, wysokość: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927001 800
GTIN	4062406107642
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

**Regulacja wysokości 150 mm.****w dostawie::**

Segment nóg z ręczną regulacją wysokości nr 927080, wielk. 150.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia.

Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych

Grubość materiału: 1,5 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

zakres regulacji wysokości: 800 - 950 mm

szerokość: 50 mm

głębokość: 700 mm

pasuje do blatów o głębokości: 750 mm

## Opis techniczny

moduł regulacji wysokości	25 mm
szerokość	50 mm
głębokość	700 mm
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
zakres regulacji wysokości	800 - 950 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003