

**HOLEX®****Redukcja do głowic frezarskich z gwintem, Gwint M / Gwint M1: M10/M16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301359 M10/M16
GTIN	4062406107727
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Chwyt przewiercony w celu doprowadzania chłodziwa  
chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

Ø zewn. D: 29 mm

Ø otworu D<sub>1</sub>: 10,5 mm

Ø pasowana D<sub>p</sub>: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18,5 mm

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	29 mm
Ø otworu D <sub>1</sub>	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18,5 mm
Ø pasowana D <sub>p</sub>	17 mm
gwint M	10
wymiar A długości wysięgu	60 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

