



## Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo, liczba wkrętek: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	626066 6
GTIN	7610733261338
Klasa artykułu	63D

### Opis

#### Wykonanie:

trzcień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

z końcówką sferyczną umożliwia skośne przyłożenie siły, pod kątem do 30°. Powierzchnia niklowana i **lakierowana proszkowo**, ułatwione wyszukiwanie właściwego narzędzia dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

W uchwycie z tworzywa sztucznego.

#### Zawartość:

po 1 kluczu nr 626034, lakierowanym proszkowo: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

### Opis techniczny

liczba wkrętek	6
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne

### Akcesoria

Pokrowce z tworzywa sztucznego do wkrętek kątowych 6-kątnych typ 8	626250 8
--	----------

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo sześciokąt 1,5 mm	626064 1,5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo sześciokąt 2 mm	626064 2
Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo sześciokąt 5 mm	626064 5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo sześciokąt 4 mm	626064 4
Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo sześciokąt 2,5 mm	626064 2,5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo sześciokąt 3 mm	626064 3