

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627391 4
GTIN	7610733261413
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zalety:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.

długość całkowita: 175 mm

długość uchwyty przesuwne: 75 mm

Opis techniczny

długość całkowita	175 mm
długość uchwyty przesuwne	75 mm
sześciokąt	4 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne