

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627391 2
GTIN	7610733261376
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zalety:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.

długość całkowita: 125 mm

długość uchwytu przesuwne: 55 mm

Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
długość uchwytu przesuwne	55 mm
sześciokąt	2 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne