

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627391 2,5
GTIN	7610733261383
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zalety:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.

długość całkowita: 140 mm

długość uchwyty przesuwne: 60 mm

Opis techniczny

sześciokąt	2,5 mm
długość całkowita	140 mm
długość uchwyty przesuwne	60 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne