

**RUNPOTEC**  
HPI KABELNZEHSPEZIALIST**Linka do wciągania RUNPO 5, pleciona, w kasetce z tworzywa sztucznego,  
Długość linki: 20m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	814872 20
GTIN	9120045472806
Klasa artykułu	86A

**Opis****Wykonanie:**

**Linka do wciągania poliestrowa o grubości 5,3 mm**, o potrójnym splocie. Oba końce sprasowane ze wzmocnioną, **elastyczną końcówką prowadzącą (Runpogleiter)** o spec. splocie i z oczkiem ze stali stop. Szczególnie elast. taśma o promieniu gięcia tylko 20 mm.

**Zalety:**

Nie łamie się nawet na bardzo małych promieniach.

**Zastosowanie:**

Do rur o średnicy 16–40 mm.

**Opis techniczny**

Długość linki	20 m
Maksymalne obciążenie połączenia linki do przeciągania z tuleją	2,7 kN
Rodzaj produktu	Narzędzie do wciągania kabla

