

RUNPOTEC®
IHK KABELNZEHSPEZIALIST**Linka do wciągania RUNPO 5, pleciona, w kasetce z tworzywa sztucznego,
Długość linki: 30 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	814872 30
GTIN	9120045472813
Klasa artykułu	86A

Opis**Wykonanie:**

Linka do wciągania poliestrowa o grubości 5,3 mm, o potrójnym splocie. Oba końce sprasowane ze wzmocnioną, **elastyczną końcówką prowadzącą (Runpogleiter)** o spec. splocie i z oczkiem ze stali stop. Szczególnie elast. taśma o promieniu gięcia tylko 20 mm.

Zaleta:

Nie łamie się nawet na bardzo małych promieniach.

Zastosowanie:

Do rur o średnicy 16–40 mm.

Wytrzymałość na rozciąganie: 2,7 kN

Opis techniczny

Wytrzymałość na rozciąganie	2,7 kN
Długość linki	30 m

