

RUNPOTEC
IHM KABELNZEHSPEZIALIST**Zestaw prętów bazaltowych Runposticks, 19-elem., liczba prętów: 10****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 814877 10 |
| GTIN | 9120045473100 |
| Klasa artykułu | 86A |

Opis**Wykonanie:**

Elastyczne pręty bazaltowe o długości 1 m z gwintem ze stali stopowej po obu stronach. Żądaną długość można uzyskać przez skręcanie prętów.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do prac poza rurą, np. w podwieszonych stropach albo w suchej zabudowie.

w dostawie::

10 prętów bazaltowych o długości po 1 m (5× Ø 7,5 mm (czerwone / twarde), 3× Ø 5,5 mm (czarne / średniotwarde), 2× Ø 4,5 mm (żółte / miękkie)), 1 elastyczna końcówka prowadząca, 1 bardzo silny magnes, 1 łańcuszek, 1 oczko pierścieniowe, 1 zaczep hakowy, 1 gwintowany adapter, 1 specjalny hak ze stali stopowej, 1 lampka LED, 1 pokrowiec tekstylny.

Opis techniczny

| | |
|-----------------|------------------------------|
| liczba prętów | 10 |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do wciągania kabla |