

**Garant****Przecinaki eco, neutralne, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W:  
26/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273866 26/2
GTIN	4045197722522
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

**Zastosowanie:**

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

**Pasuje do:**

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyty VDI nr 319132 – 319133.

**Część zamienna:**

Zaślepka nr 279828 1.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

**Opis techniczny**

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	60 mm
wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	26 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
wysokość h <sub>1</sub>	21,4 mm

Seria	Eco
długość całkowita L	120 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki

## Aksesoria

Śruba do opravek mieczowych ECO Typ 1	279828 1
---------------------------------------	----------