

RUNPOTEC

HPI KABELNZEHSPEZIALIST

Linki do przeciągania światłowodów PowerRex, w kasecie z tworzyw sztucznych, Długość linki: 30 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy

814868 30

GTIN

9120045473971

Klasa artykułu

86A

Opis

Wykonanie:

Linka z włókna szklanego o grubości 3 mm, nadzwyczaj **sztywna** (do 5 kN) przy posuwie, a mimo to **nadzwyczaj giętka** (do promienia 55 mm) idealna do wciągania przewodów w już ułożone rury albo w przypadku wielu kolan rurowych.

Z obu stron wklejone tulejki końcowe z gwintem do mocowania końcówek prowadzących, płaszczy kabli lub uszek i oczek.

w dostawie::

wraz z wyposażeniem w szczelnej kasetce z tworzywa sztucznego: 1 **elastyczna końcówka prowadząca (Runpogleiter)** o specjalnym splocie i z oczkiem ze stali stopowej. 1 końcówka sprężynowa o \varnothing 10 mm, 2 oczka, 1 płaszcz do przewodów o \varnothing 6 - 9 mm, 5 tulejek końc., 3 tulejki łączące, 1 specjalny klej 3 g, 1 linka do wciągania.

Wytrzymałość na rozciąganie: 1,2 kN

Opis techniczny

Wytrzymałość na rozciąganie

1,2 kN

Długość linki

30 m

Akcesoria

| | |
|----------------------------|--------|
| Power Disk | 814770 |
| Środek poślizgowy do kabla | 814760 |