

RUNPOTEC

HFR KABELZIEHSPEZIALIST

Taśma z włókna szklanego do wciągania przewodów, z bębniem stalowym, Długość linki: 80 m



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 814882 80 |
| GTIN | 9120045473544 |
| Klasa artykułu | 86A |

Opis

Wykonanie:

Linka do wciągania o grubości 4,5 mm z włókna szklanego, nadzwyczaj **sztywna** (do 5 kN) przy posuwie, a mimo to **giętka** (do promienia 120 mm). Z obu stron wklejone tulejki końcowe z gwintem do mocowania końcówek prowadzących, płaszczy kabli lub uszek i oczek. Na wysokogatunkowym stalowym bębnie z wysuwanymi łopami, 2 schowkami na wyposażenie, hamulcem i **podwójnym systemem rozwijania** (rozwijanie szybkie i automatyczny hamulec rozwijania).

w dostawie::

Wraz z wyposażeniem w szczelnym schowku: 1 **elastyczna końcówka prowadząca (Runpogleiter)** o specjalnym splocie i z oczkiem ze stali stopowej. 1 gruszka początkowa z uszakiem, 1 rolka, 2 tulejki końcowe, 1 tulejka łącząca, 1 klej specjalny 3 g.

Wytrzymałość na rozciąganie: 2,2 kN

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|--------|
| Wytrzymałość na rozciąganie | 2,2 kN |
| Długość linki | 80 m |

