

Garant**Szczotki polerskie walcowe, Ø chwytu 6 mm, Typ: ZY3020****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 552215 ZY3020 |
|------------------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4045197723055 |
|------|---------------|

| | |
|----------------|-----|
| Klasa artykułu | 51E |
|----------------|-----|

Opis**Wykonanie:**

Płytki filcowe rozmieszczone wachlarzowo wokół trzpienia, wielokrotnie rozcięte.

Zastosowanie:

Do prac polerskich wymagających wysokiej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów.

wskazówka:

Filcowe trzpienie/szczotki muszą być używane w połączeniu z **pastami polerskimi i szlifierskimi** takimi jak nr 552250 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa 5 – 10 m/s.

stopień twardości: miękkie

Ø główki: 30 mm

długość główki L₁: 20 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|----------|-------|
| Ø główki | 30 mm |
|----------|-------|

| | |
|-------------------------------|-------|
| długość główki L ₁ | 20 mm |
|-------------------------------|-------|

| | |
|----------|------|
| Ø chwytu | 6 mm |
|----------|------|

| | |
|-------------------|------------------|
| stopień twardości | miękkie |
| Rodzaj produktu | Trzpień polerski |

Akcesoria

| | |
|--|-----------------|
| Pasty szlifierskie SiC ziarnistość pasty szlifierskiej SiC 150 | 552250 150 |
| Pasty szlifierskie SiC ziarnistość pasty szlifierskiej SiC 280 | 552250 280 |
| Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor BLUE | 555740 BLUE |
| Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor DARKPINK | 555740 DARKPINK |
| Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor WHITE | 555740 WHITE |