

Garant**Walce polerskie filcowe, Ø chwytu 6 mm, Typ: ZY5030****Dane zamówienia**

Numer katalogowy 552212 ZY5030

GTIN 4045197722782

Klasa artykułu 51E

Opis**Wykonanie:**

Płytki filcowe rozmieszczone wachlarzowo wokół trzpienia.

Zastosowanie:

Do prac polerskich wymagających zwiększonej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów. Przez naprzemienne stosowanie narzędzi średnio twardych i miękkich można uzyskać powierzchnie o lustrzanym połysku.

wskazówka:Filcowe trzpienie/szczotki muszą być używane w połączeniu z **pastami polerskimi i szlifierskimi** takimi jak nr 552250 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa 5 – 10 m/s.

stopień twardości: równiaki

Ø główki: 50 mm

długość główki L₁: 30 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis technicznydługość główki L₁ 30 mm

Ø główki 50 mm

Ø chwytu	6 mm
stopień twardości	równiaki
Rodzaj produktu	Trzpień polerski

Aksesoria

Pasty szlifierskie SiC ziarnistość pasty szlifierskiej SiC 150	552250 150
Pasty szlifierskie SiC ziarnistość pasty szlifierskiej SiC 280	552250 280
Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor BLUE	555740 BLUE
Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor DARKPINK	555740 DARKPINK
Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor WHITE	555740 WHITE