

 GRIDLINE

Cofnięte segmenty nóg z ręczną regulacją wysokości, Wysokość segmentów nóg: 900 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	927042 900
GTIN	4062406107871
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Cofniętych segmentów nóg nie wolno wymieniać na przejezdne segmenty nóg.

wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych

Grubość materiału: 1,5 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

zakres regulacji wysokości: 900 - 1050 mm

szerokość: 50 mm

głębokość: 475 mm

pasuje do blatów o głębokości: 750 mm

Opis techniczny

zakres regulacji wysokości	900 - 1050 mm
szerokość	50 mm
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
głębokość	475 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003