

Garant GRIDLINE

Obudowa 16G zdrzwiami, Wysokość/liczba szuflad: 800**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927310 800
GTIN	4062406108373
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwi z ogranicznikiem po lewej stronie.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 700

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12x20

wysokość: 800 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 700 mm

szerokość użytkowa: 350 mm
szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	700 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
szerokość	400 mm
wysokość	800 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	12
masa	26,8 kg
obudowa otwarta od góry (jako podstawa stołu warsztatowego)	tak
głębokość	650 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
szerokość użytkowa	350 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Haki do zawieszania półek stołów warsztatowych Typ 12	927094 12

Półka wysuwana Typ 1	927510 1
Półka stała, ocynkowana Typ 1	927515 1