

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G zdrzwiami z ogranicznikiem po prawej stronie / z szufladami, 12x20G, Wysokość/liczba szuflad: 900/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927305 900/3
GTIN	4062406108342
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwi z ogranicznikiem po prawej stronie.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100

Wysokość drzwiczek mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

**wskazówka:**

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa szuflad	250 mm
głębokość	650 mm
Liczba szuflad	3
wysokość drzwiczek	525 mm
przyłga drzwiowa	prawe
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa drzwiczek	525 mm
szerokość	400 mm
szerokość użytkowa	350 mm
masa	50,7 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
liczba drzwi	1
szerokość użytkowa szuflad w G	12
wysokość	900 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927500 100
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Obudowy 16G z drzwiami z prawymi zawiasami do samodzielnego wyposażenia szufladami Wysokość / wysokość drzwi 900/525 mm	927420 900/525
Zaślepki do uchwytu listwowego20-elem. Typ 10	951025 10
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21