

Garant GRIDLINE

Obudowa 16G zdrzwiami z ogranicznikiem po prawej stronie / z szufladami, 12x20G, Wysokość/liczba szuflad: 800/2**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwi z ogranicznikiem po prawej stronie.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75

Wysokość drzwiczek mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Opis techniczny

przyłga drzwiowa	prawe
Liczba szuflad	2
wysokość użytkowa szuflad	150 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
liczba drzwi	1
głębokość	650 mm
szerokość użytkowa	350 mm
wysokość drzwiczek	525 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość użytkowa drzwiczek	525 mm
wysokość	800 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość	400 mm
masa	41,3 kg
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Obudowy 16G z drzwiami z prawymi zawiasami do samodzielnego wyposażenia szufladami Wysokość / wysokość drzwi 800/525 mm	927420 800/525
Zaślepki do uchwytu listwowego20-elem. Typ 10	951025 10
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21