

Garant GRIDLINE

**Obudowa szuflad 16G, przejezdna, 12×20G, Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad: 400/4****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927315 400/4  |
| GTIN             | 4062406108397 |
| Klasa artykułu   | 9GG           |

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.

Z czarną półką z tworzywa ABS oraz uchwytem do pchania z 2-komponentową powłoką Haptoprene®. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Szuflady z **obsługiwana jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu**, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Zamykanie centralne na zamek patentowy.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 75, 100

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

**wskazówka:**

Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301–920316 z elektryczną regulacją wysokości.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12x20

wysokość: 600 mm

szerokość: 420 mm

głębokość: 740 mm

wysokość użytkowa: 325 mm

wysokość bloku szuflad: 400 mm

szerokość bloku szuflad: 400 mm

## Opis techniczny

|   |           |
|---|-----------|
| wykonanie podwyższonej krawędzi                           | 4-stronna |
| Liczba szuflad  | 4         |
| Nośność szuflad/szufladopólek                             | 75 kg     |
| Ø koła  | 125 mm    |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)                    | 100 %     |
| okładzina kółek niepozostawiająca śladów                  | tak       |
| wysokość frontu szuflady                                  | 75 mm     |
| wysokość frontu szuflady                                  | 75 mm     |
| wysokość frontu szuflady                                  | 75 mm     |
| wysokość frontu szuflady                                  | 100 mm    |
| głębokość użytkowa szuflad                                | 500 mm    |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak       |
| masa  | 50,1 kg   |
| wysokość użytkowa   | 325 mm    |
| ComfortClose  | nie       |
| wysokość  | 600 mm    |
| szerokość użytkowa szuflad                                | 300 mm    |
| Półka   | tak       |
| szerokość użytkowa  | 350 mm    |
| głębokość   | 740 mm    |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| z podwyższoną krawędzią           | tak   |
| Nośność maksymalna                | 600 kg  |
| liczba kółek stałych bez hamulca  | 2   |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2   |
| szerokość                         | 420 mm  |
| materiał kółka                    | Bieżnik poliuretanowy,<br>niepozostawiający śladów                |
| wysokość bloku szuflad            | 400 mm  |
| szerokość bloku szuflad           | 400 mm  |
| wysokość użytkowa bloku szuflad   | 325 mm  |
| głębokość bloku szuflad           | 650 mm  |
| głębokość użytkowa szuflad w G    | 20  |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 12×20   |
| szerokość użytkowa szuflad w G    | 12  |
| Blokada wysuwu jednej szuflady    | jednoręczna   |
| Grubość materiału                 | 1 mm  |
| Zamek patentowy                   | modułowa wkładka  |
| Wybór kolorów                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu            | 12×20G  |
| Rodzaj produktu                   | Przejezdna szafa narzędziowa                                      |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką<br>Szerokość użytkowa szuflad w G 12   | 951020 12  |
| Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady<br>szuflady o wysokości frontu 100 mm | 927505 100 |
| Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady<br>szuflady o wysokości frontu 75 mm  | 927505 75  |

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 7

952315 7

Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 26

954785 26