

Garant GRIDLINE

Obudowa szuflad 16G, przejezdna, 12×20G, Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad: 500/4**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927315 500/4
GTIN	4062406108410
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.

Z czarną półką z tworzywa ABS oraz uchwytem do pchania z 2-komponentową powłoką Haptoprene®. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Szuflady z **obsługiwana jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu**, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Zamykanie centralne na zamek patentowy.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301–920316 z elektryczną regulacją wysokości.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %
 Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna
 Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12x20
 wysokość: 700 mm
 szerokość: 520 mm
 głębokość: 740 mm
 wysokość użytkowa: 425 mm
 wysokość bloku szuflad: 500 mm
 szerokość bloku szuflad: 400 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
materiał kółka	Bieżnik poliuretanowy, niepozostawiający śladów
szerokość	520 mm
wykonanie podwyższonej krawędzi	4-stronna
Półka	tak
ComfortClose	nie
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
głębokość	740 mm
masa	53,6 kg
wysokość	700 mm
Nośność maksymalna	600 kg
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
z podwyższoną krawędzią	tak
Ø koła	125 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Liczba szuflad	4
szerokość użytkowa	350 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak

liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość użytkowa	425 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	425 mm
wysokość bloku szuflad	500 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość bloku szuflad	400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
Grubość materiału	1 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Przejezdna szafa narzędziowa

Akcesoria

Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 12	951020 12
Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady szuflady o wysokości frontu 100 mm	927505 100
Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady szuflady o wysokości frontu 200 mm	927505 200
	927505 50

Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady
szuflady o wysokości frontu 50 mm

Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady
szuflady o wysokości frontu 75 mm

927505 75

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba
narzędzi 7

952315 7

Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 26

954785 26