

Garant GRIDLINE

Obudowa szuflad 16G, przejezdna, 12×20G, Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad: 500/5**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927315 500/5
GTIN	4062406108427
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.

Z czarną półką z tworzywa ABS oraz uchwytem do pchania z 2-komponentową powłoką Haptoprene®. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Szuflady z **obsługiwana jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu**, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Zamykanie centralne na zamek patentowy.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 75, 75, 125

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301–920316 z elektryczną regulacją wysokości.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12x20

wysokość: 700 mm

szerokość: 520 mm

głębokość: 740 mm

wysokość użytkowa: 425 mm

wysokość bloku szuflad: 500 mm

szerokość bloku szuflad: 400 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Ø koła	125 mm
Liczba szuflad	5
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
szerokość	520 mm
wykonanie podwyższonej krawędzi	4-stronna
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość użytkowa	425 mm
masa	59,6 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
szerokość użytkowa	350 mm
ComfortClose	nie
Półka	tak
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
materiał kółka	Bieżnik poliuretanowy, niepozostawiający śladów

z podwyższoną krawędzią	tak
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość	700 mm
głębokość	740 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Nośność maksymalna	600 kg
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość bloku szuflad	400 mm
wysokość bloku szuflad	500 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	425 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
Grubość materiału	1 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Przejezdna szafa narzędziowa

Akcesoria

Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 12	951020 12
Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady szuflady o wysokości frontu 125 mm	927505 125
	927505 75

Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady
szuflady o wysokości frontu 75 mm

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba
narzędzi 7

952315 7

Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 26

954785 26